

TECHSPEC® 30 mm D. x 75 mm BW, MgF₂-beschichtet, geschwärzte Ränder, Achromat



MgF₂ Coated Achromatic Lenses



Produkt #32-498-INK KONTAKT

Andere Beschichtungen

- 1 +

€135,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€135,00

Stk. 6+

€108,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
30.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 75.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 67.44
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 29.00
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 11.40 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 8.40 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 3.00 ±0.10
Radius R₁ (mm): 40.51
Radius R₂ (mm): -38.68
Radius R₃ (mm): -922.04
Randdicke ET (mm): 8.40
Substrat: N-SSK8 / N-SF10
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 2.5
Numerische Apertur NA: 0.20
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen