

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 30mm D. X 75mm FL, NIR I, geschwärzt, DCX Linse



Produkt #49-501-INK KONTAKT

[Andere Beschichtungen](#)



1



€65,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€65,50

Stk. 10+

€59,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
30.00 ±0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

73.35
Effektive Brennweite EFL (mm): 75.00
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 4.96
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.00
Radius R₁–R₂ (mm): 76.67
Freie Apertur CA (mm): 29.00
Blende: 2.5
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Numerische Apertur NA: 0.20
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen