



Doppelkonvexe Linse, 30 mm D. x 100 mm BW, geschwärzt, VIS-EXT-Beschichtung



Produkt **#89-191** Lagernd

Andere Beschichtungen

1 €58,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€58,00
Stk. 10+
€52,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
30.00 +0.000/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):
98.34

Effektive Brennweite EFL (mm): 100.00
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: 
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 5.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.79
Radius R₁=R₂ (mm): 102.5
Freie Apertur CA (mm): 29.00
Blende: 3.33
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.15
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform