

**TECHSPEC® 30mm D., 980nm Antireflexionsbeschichtung,  $\lambda$ /4 N-BK7 Fenster**

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#83-522** 3-4TAGE

⊖ 1 ⊕ **€97,50**

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-5                        |
| €97,50                          |
| Stk. 6+                         |
| €78,00                          |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



**Fase:**  
Protective as needed

**Freie Apertur CA (mm):**  
27.00

**Beschichtung:**  
Laser V-Coat (980nm)

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>abs</sub> <0.25% @ 980nm                                            |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>30.00 +0.00/-0.25                                                                    |
| <b>Dicke (mm):</b><br>4.00 ±0.20                                                                                 |
| <b>Designwellenlänge DWL (nm):</b><br>980                                                                        |
| <b>Parallelität (Bogenminuten):</b><br>≤1                                                                        |
| <b>Substrat:</b><br><a href="#">N-BK7</a>                                                                        |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>λ/4                                                                         |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                                                             |
| <b>Typ:</b><br>Laser Line Window                                                                                 |
| <b>Elastizitätsmodul (GPa):</b><br>82                                                                            |
| <b>Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>7.1 (-30 to +70°C)<br>8.3 (+20 to +300°C) |
| <b>Dichte (g/cm³):</b><br>2.51                                                                                   |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.516                                                                    |
| <b>Poisson-Zahl:</b><br>0.206                                                                                    |
| <b>Abbe-Zahl (v<sub>d</sub>):</b><br>64.17                                                                       |
| <b>Kanten:</b><br>Fine Ground                                                                                    |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |