

TECHSPEC[®]

30mm Durchmesser, T-Mount-Halterung für dünne Linsen



Produkt #57-975

3 In Stock

-

1

+

€72⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€72,00 stückpreis
Stk. 5-9	€64,10 stückpreis
Stk. 10-25	€59,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔊

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Fixed	Typ:
Circular	Optiktyp:
	Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

11.5	Tubuslänge (mm):
Black Anodized Aluminum (6061 T6)	Aufbau:
14.95	Gesamtlänge (mm):
48.0	Außendurchmesser (mm):
28.0	Freie Apertur CA (mm):
5.5	Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
2.5	Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):

Gewinde & Montage

30.0	Optikdurchmesser (mm):
T-Mount	Gewindeart:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

Produktdetails

- Halterungen für Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten
 - Können mit allen C-, S- und T-Mount-Komponenten kombiniert werden
 - Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt
- TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen wurden für die Integration von runden Optiken in C-, S- und T-Mount-Systeme entwickelt. Die optischen Komponenten werden über den mitgelieferten Retainerring befestigt, der mit einem standardmäßigen flachen Gabelschlüssel eingeschraubt werden kann. TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen haben ein 1" x 32 TPI, M12 x 0,5 oder M42 x 0,75 Gewinde mit 30 mm, 16 mm oder 48 mm Außendurchmesser. Die runden Optikhalterungen sind mit einer Vielzahl von optomechanischen Komponenten mit C-, S- oder T-Mount-Gewinde kompatibel und sind ideal für den Aufbau von verschiedensten optischen Systemen.

Bitte beachten Sie: #56-353, #56-354, #52-933 und #52-292 bestehen aus 3 Teilen.

Technische Informationen

