

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linse, 30 mm D. x 30 mm Bw, unbeschichtet



Produkt #63-556 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€41,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€41,50

Stk. 10+

€37,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
30.00 +0.0/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

28.12
Effektive Brennweite EFL (mm): 30.00
Beschichtung: Uncoated
Substrat:  NSF11
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 6.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.43
Radius R₁=R₂ (mm): 45.61
Freie Apertur CA (mm): 29.00
Blende: 1.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.50
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2500

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform