

TECHSPEC® Achromat, 30 mm D. x 40 mm Brennweite, VIS-0°-beschichtet



Produkt #33-920 Lagernd
Andere Beschichtungen

1 €136,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€136,00
Stk. 6+
€108,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
30.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

40.00
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 31.14
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 29.00
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 15.50 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 10.9 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 4.6 ±0.10
Radius R₁ (mm): 25.62
Radius R₂ (mm): -25.62
Radius R₃ (mm): -144.37
Randdicke ET (mm): 9.87
Substrat: ☐ N-BAF10 / N-SF57
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 1.33
Numerische Apertur NA: 0.38
Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen