

TECHSPEC[®] 33mm Brennweite, SXGA Mikrodiskplay-Okular



Produkt **#87-311** **20+ In Stock**

-

1

+

€561^{,35}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€561,35 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Diagonal: 40

Bildfeld (°):

Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.00

Augenabstand (mm):

112.00	Gewicht (g):
12.00	Eye Box Design (mm):
24.59mm Diagonal (SXGA)	Maximale Displaygröße:
Optische Eigenschaften	
Centered 3mm Pupil: <3% Eyebox <5%	Verzeichnung (%):
33.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
90.00	Transmission (%):
Gewinde & Montage	
M39 x 1.0	Gewinde:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Kompakte, kommerziell erhältliche Baugruppe
- Passend zu Mikrodisplay mit einer Diagonalen von 24,59 mm (SXGA)
- Passend zu großem Augenschutz aus Gummi [#60-099](#)

Das hochwertige Mikrodisplay-Okular ist eine kommerziell erhältliche Baugruppe mit hervorragenden Eigenschaften für kommerzielle oder Sicherheitsanwendungen. Das Okular enthält farbkorrigierte Glas-Optiken mit Breitband-AR-Beschichtung. Dieses Okular besitzt ein Bildfeld von 40° mit einer Nennverzeichnung von weniger als 5 %, zusätzlich zur Erhöhung des Komforts einen Augenabstand von 25 mm. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, das Okular wiegt 112 g und eignet sich ideal zur Integration in Nachtsichtgeräte sowie Systeme für die Wärmebildverarbeitung, SWIR, Virtual Reality oder Augmented Reality.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

