


35mm D., metrisch, Fadenkreuz/Kreise, Kontaktstrichplatte



Crosshair with Concentric Circles

Produkt #62-259 **AUSVERKAUF** **5 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €77.⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-4	€77,00 stückpreis
Stk. 5-9	€72,40 stückpreis
Stk. 10+	€69,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Crosshair with Concentric Circles

Typ:

Metric

Maßsystem:

Pattern Type:

20 Concentric Circles Centered on Crosshairs in 0 to 10 mm in 1mm increments

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
34.70 ±0.125

Dicke (mm):
1.50 ±0.10

Liniengenauigkeit (µm):
±2

Parallelität (Bogensekunden):
<30

Zentrierung (mm):
0.25

Liniendicke (µm):
25.00

Toleranz Liniendicke (µm):
±13

Durchmesser Muster(mm):
20

Optische Eigenschaften

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±1

Oberflächenqualität:
60-40

Substrat:
Glass

Oberflächenebenheit (P-V):
3 - 4λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 240:
[Konform](#)

Produktdetails

- Stabiler als Film
- Chrommuster mit geringer Reflexion
- Gradbogen, Fadenkreuz oder konzentrische Quadrate

Diese Glasstrichplatten bieten eine höhere Stabilität als Filmstrichplatten, die sich verformen und leicht beschädigt werden können. Die Muster sind gering reflektierende Chromablagerungen (hoher Kontrast, einfache Lesbarkeit). Die Markierungen sind auf der Unterseite der Strichplatten angebracht, sodass die Skala immer direkt mit dem Objekt in Kontakt ist. Dies bietet einen optimalen Fokus und eine akkurate Messung.

Unsere Strichplatten mit 21 mm und 27 mm Durchmesser können für die [6X und 9X Komparatoren](#) und unsere 35 mm Strichplatten für die [Messlupen mit Kontaktskala](#) und unsere [beleuchteten Vergrößerer mit transparenter Basis](#) verwendet werden. Bitte beachten Sie das für den Vergrößerer spezifizierte Bildfeld bevor Sie eine Vergrößerer/Strichplatten-Kombination auswählen. Z. B. könnte das 5/8" (16 mm) Bildfeld eines 12X Komparators nicht für eine Strichplatte mit 3/4" (20 mm) Skala geeignet sein, wenn die gesamte Skala sichtbar sein muss.

Fadenkreuz mit konzentrischen Kreisen

Englische Skala: 0-0,5" in 0,05" Einteilungen.
Metrische Skala: 0-10mm in 1mm Einteilungen.

Radiusskala

Metrisch/Grad: 10mm Radiusskala alle 1mm beschriftet, Einteilung alle 0,5mm. 180° Gradbogen alle 10° beschriftet, Einteilung alle 1°.

Gradbogen

Metrisch/Grad: 0-360° Gradbogen, Einteilung alle 1°, 18mm Durchmesser. *Empfohlen zur Verwendung mit unserem EO 6X Komparator, 9X maximal.

Konzentrische Quadrate

Konzentrische Quadrate von Mitte aus: 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm.