


35mm D. Kontaktstrichplatte, metrisches beschr. Gitter



Index Squares

Produkt **#64-849** AUSVERKAUF **1 In Stock**

-

1

+

€77⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€77,00 stückpreis
Stk. 5-9	€72,40 stückpreis
Stk. 10+	€69,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Metric Index Squares

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):

34.70 ±0.125

Dicke (mm):

1.50 ±0.10	
±2	Liniengenaugigkeit (µm):
0.25	Zentrierung (mm):
25.00	Liniendicke (µm):
±13	Toleranz Liniendicke (µm):

Optische Eigenschaften

±1	Winkeltoleranz (Bogensekunden):
60-40	Oberflächenqualität:
3 - 4λ	Oberflächenebenheit (P-V):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:

Produktdetails

Metric: 10mm square in 1mm squares.

- Stabiler als Film
- Chrommuster mit geringer Reflexion
- Beschriftetes Gitter, englisch oder metrisch

Diese Glasstrichplatten bieten eine höhere Stabilität als Filmstrichplatten, die sich verformen und leicht beschädigt werden können. Die Muster sind gering reflektierende Chromablagerungen (hoher Kontrast, einfache Lesbarkeit). Die Markierungen sind auf der Unterseite der Strichplatten angebracht. Dies bietet einen optimalen Fokus und eine akkurate Messung. Alle Strichplatten sind für unsere [6X und 9X Komparatoren](#) geeignet. Bitte beachten Sie das für den Vergrößerer spezifizierte Bildfeld bevor Sie eine Vergrößerer/Strichplatten-Kombination auswählen. Z. B. könnte das 5/8" (16 mm) Bildfeld eines 12XKomparators nicht für eine Strichplatte mit ¾" (20 mm) Skala geeignet sein, wenn die gesamte Skala sichtbar sein muss.

Beschriftetes Gitter

Englisch: 0,5" Quadrat mit 0,05" Einteilungen.

Metrisch: 10 mm Quadrat mit 1 mm Einteilungen.