

34mm Durchmesser, Prismenhalter metrisch



Produkt **#55-012** **KONTAKT**

-

1

+

€421^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€421,00 stückpreis
Stk. 5-25	€378,90 stückpreis
Stk. 26-49	€358,10 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Adjustable - Rotary & Tip-Tilt	Typ:
Cube/Prism	Optiktyp:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
±3	Feindrehung (°):

±3	Feiner Neigewinkel (°):
Gewinde & Montage	
20.0	Größe der kompatiblen Optiken (mm):
M6 x 1.0	Kompatible Stangen:
Konformität mit Standards	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Produktdetails

- Präzise, feine Bewegung
- Für Prismen bis 30mm
- Drehbar um 360°
- Schwarz eloxiertes Aluminium

Prismenhalterungen ermöglichen die Drehung von Prismen mit ±3° Genauigkeit sowie die Steuerung der Verkipfung der X-Y-Achsen um ±3°. Konstuktion aus haltbarem, schwarz eloxiertem Aluminium. Für die Befestigung auf Lochplatten werden [Edelstahlstangen](#) and [Stangenhalter](#) benötigt.

Technische Informationen

Mount Diameter A	Maximum Prism Size B	Base Height C	Maximum Total Mount Height D	Stock No.
34	20	30	76	#55-012
50	30	45	102	#55-013

The diagram illustrates the mechanical assembly of the prism mount. It features a base with a central post labeled '12mm x 60mm Post M6 x 1.0'. A 'Prism Clamp' is mounted on top of the base, holding a blue square prism. Above the clamp is a circular plate with 'Tilt Control Knobs' and a 'Lock Knob'. Dimension lines indicate: 'A' for the diameter of the top plate, 'B max.' for the maximum height of the prism, 'C' for the base height, and 'D max.' for the maximum total height from the base to the top of the knobs. The text 'Units: mm' is at the bottom right.