

TECHSPEC® 30mm D., 785nm Antireflexionsbeschichtung, λ /4 N-BK7 Fenster

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#64-052** 3-4TAGE

⊖ 1 ⊕ **€97,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€97,50
Stk. 6+
€78,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur CA (mm):
27.00

Beschichtung:
Laser V-Coat (785nm)

Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 785nm
Durchmesser (mm): 30.00 +0.00/-0.25
Dicke (mm): 4.00 ±0.20
Designwellenlänge DWL (nm): 785
Parallelität (Bogenminuten): ≤1
Substrat: N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Laser Line Window
Elastizitätsmodul (GPa): 82
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 7.1 (-30 to +70°C) 8.3 (+20 to +300°C)
Dichte (g/cm³): 2.51
Brechungsindex n_d: 1.516
Poisson-Zahl: 0.206
Abbe-Zahl (v_d): 64.17
Kanten: Fine Ground

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform