

Schwalbenschwanzreiter, 30 mm, englisch



30mm Precision Stage, English Dovetail Carrier

Produkt **#12-508** 11 In Stock

-

1

+

€119⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€119,00 stückpreis
Stk. 10+	€105,10 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
English	Typ:
Carrier	Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X)

Art der Bewegung:

	Führungssystem:
Dovetail	
	Länge (Zoll):
1.18	
	Länge (mm):
30.00	
	Aufbau:
Black Anodized Aluminum	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

	Verstellung:
Manual	

Gewinde & Montage

	Gewinde:
(8) 2-56, (1) 1/4-20	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	REACH 241:
Konform	

Produktdetails

- Schienen und Reiter lieferbar
 - Flache Bauform mit leichtgängiger Verstellung
 - Höhere Stabilität, Abweichung von der geraden Linie <1 mrad
- Optik-Schiensysteme mit Schwalbenschwanz sind für eine einfache Montage und Positionierung verschiedenster optischer Komponenten entlang derselben Achse ausgelegt. Die Schienen verfügen über Bohrungen und Schlitz, mit denen sie an standardmäßige [Lochplatten oder Labortischen](#) mit 1/4-20 TPI und M6 montiert werden. Die Reiter sind in verschiedenen Längen und Lochmustern erhältlich, um den unterschiedlichen Montageanforderungen gerecht zu werden, einschließlich Optionen, die direkt mit unseren [TECHSPEC® manuellen Bühnen](#) zur Präzisionsausrichtung kompatibel sind. Die Reiter bestehen aus zwei Teilen, sodass die Schrauben selbst keinen Kontakt mit der Schiene haben und die Reiter leicht an- und abgebaut werden können. Reiter und Schienen bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium, um Streureflexionen und Spiegelungen zu minimieren.
- Bitte beachten Sie:** Schienen und Reiter werden separat angeboten.

Technische Informationen





Figure 1: Detail of reinforcement layout. The diagram shows a rectangular cross-section of a concrete slab with dimensions 2.50m in height and 1.00m in width. The reinforcement layout includes top bars (circles) and bottom bars (squares). Dimensions for bar spacing are given: 0.25m for the top bar spacing, 1.25m for the bottom bar spacing, and 1.00m for the width. A note indicates "1/4-20 top 9 places".

Technical drawing of a rectangular plate with the following specifications:

- Overall width: 1.75
- Overall height: 2.00
- Top edge hole: M2 x 0.4 thru 4 places
- Bottom edge hole: M3 x 0.5 thru 4 places
- Central hole: M16 x 1.0 thru
- Distance from top edge to center hole: 1.00
- Distance from bottom edge to center hole: 1.26 typ
- Distance from left edge to center hole: 0.787 typ
- Distance from right edge to center hole: 0.787 typ



Stock No.	L	A	B	C	D	# Slots	# C'bores
#54-401	12	6	4	—	—	3	—
#54-402	36	18	16	4	6	5	2

