

## Jenoptik Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung (Silverline™), 1X - 8X, 355 nm

Mehr Produkte von [Jenoptik](#)



Produkt #73-101 **KONTAKT**

⊖ 1 ⊕ €2.315<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1-4	€2.315,00 stückpreis
Stk. 5+	€2.220,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Produktdetails

Beam Expander

Typ:

Variable Magnification

Art:

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

210.00

Länge (mm):

540	<b>Gewicht (g):</b>
55.0	<b>Gehäusedurchmesser (mm):</b>
<0.3	<b>Punktgenauigkeit (mrad):</b>

## Optische Eigenschaften

9.0 - 4.0 (1X - 8X)	<b>Eingangsapertur (mm):</b>
1X - 8X	<b>Aufweitung:</b>
Entrance: Fused Silica Exit: Fused Silica	<b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/>
≥97	<b>Transmission (%):</b>
355	<b>Designwellenlänge DWL (nm):</b>
CW: 0.10 MW/cm <sup>2</sup> Pulsed (ns): 0.10 J/cm <sup>2</sup>	<b>Zerstörschwelle, Referenz:</b> <input type="checkbox"/>
2810	<b>GDD-Spezifikation (fs<sup>2</sup>):</b>

## Gewinde & Montage

Input: M30 X 1.0 Output: SM2	<b>Gewinde:</b>
---------------------------------	-----------------

## Konformität mit Standards

<a href="#">Anzeigen</a>	<b>Konformitätszertifikat:</b>
--------------------------	--------------------------------

## Produktdetails

- Ideal für Hochleistungs- und Ultrakurzpulssysteme
- Kontinuierliche Vergrößerungsbereiche von 1X bis 10X
- Beugungsbegrenzte Abbildung

Die Strahlauflöser mit variabler Vergrößerung von Jenoptik bieten eine hervorragende Leistung mit hoher Zerstörschwelle für die anspruchsvollen Anforderungen der Lasermaterialbearbeitung. Die Strahlauflöser sind für eine maximale Transmission bei üblichen Nd:YAG- und Faserlaserwellenlängen beschichtet und mit verschiedenen Designs und Zoombereichen verfügbar. Die Standardstrahlauflöser mit variabler Vergrößerung werden mit den Vergrößerungsbereichen 1X bis 4X oder 2X bis 10X angeboten. Die Optiken sind aus Quarzglas hergestellt und die Designs sind für 355 nm, 515-540 nm oder 1030-1080 nm optimiert. Die Steadfast-Versionen mit dem Vergrößerungsbereich 1X bis 4X sind für die gleichen Wellenlängenbereiche verfügbar und bieten ein neues mechanisches Design, das die beweglichen Optikelemente stabil und linear führt, um den Einfluss von Vibrationen und Systembeschleunigungen zu reduzieren. Die Silverline™-Serie bietet höchste Leistung und beugungsbegrenzte Bildqualität über den gesamten Vergrößerungsbereich von 1X bis 8X. Jenoptik Strahlauflöser mit variabler Vergrößerung sind ideal für verschiedenste Lasermaterialbearbeitungsanwendungen mit Hochleistungslasern geeignet, z. B. für das Laserstrahlschneiden und -schweißen oder die Lasergravur auf Metall, Polymeren oder Keramik.