

30W-Deuterium/5W-Wolframlampe



30W Deuterium / 5W Tungsten Lamp, #87-300

Produkt **#87-300** **KONTAKT**

-

 1

+

€3.950⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€3.950,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Hinweis: Built-in power supply. AC power cord included. Fiber patchcord listed under Accessories tab sold separately.	
Lebensdauer Lampe (Stunden): ≥2000 / ≥10,000	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Größe (mm): 220 x 187 x 130	

Optische Eigenschaften	
190 - 2500	Wellenlängenbereich (nm):
Elektronische Spezifikationen	
30W Deuterium 5W Tungsten	Ausgangsleistung (W):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
SMA-905	Stecker:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Für die Verwendung mit [Spektrometern](#) entwickelt
- Lampen für UV- und NIR-Spektrum erhältlich
- Wolfram- oder Deuteriumlichtquellen

Fasergekoppelte Breitbandlichtquellen eignen sich für eine Vielzahl von Spektroskopieanwendungen und zur Verbindung mit der Ulbrichtkugel für Faseroptiken. Die Deuterium-Wolfram-Lichtquelle eignet sich ideal für Anwendungen mit großen Spektralbereichen vom UV- bis zum NIR-Spektrum.