

35mm D x 15mm BW Protected Gold, konkaver Spiegel



Produkt **#43-837** **5 In Stock**

-

1

+

€70^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-49	€70,00 stückpreis
Stk. 50-99	€60,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Spherical Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

±0.5

Toleranz Dicke (mm):

35.00 ±0.50

Durchmesser (mm):

90	Freie Apertur (%):
6.0	Randdicke ET (mm):
Optische Eigenschaften	
Metal	Art der Beschichtung:
Protected Gold (700-10000nm)	Beschichtung:
700 - 10000	Wellenlängenbereich (nm):
15.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
N-BK7	Substrat: ☐
f/0.43	Blende (f/#):
R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Beschichtungsspezifikation:
±2	Toleranz Brennweite (%):
30.00	Radius R ₁ (mm):
80-50	Oberflächenqualität:
30.00	Krümmungsradius (mm):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Ideal zur Fokussierung von Licht
 - Mit Aluminium- und Goldbeschichtung
 - Lieferbar in Größen zwischen 9 und 50 mm
- Diese sphärischen konkaven Spiegel besitzen eine polierte sphärische Oberfläche mit Metallbeschichtung und eine gekrümmte Rückseite. Jeder Spiegel besitzt eine positive Brennweite und fokussiert einfallendes Licht. Alle sphärischen konkaven Spiegel sind Oberflächenspiegel und bestehen aus einem Glassubstrat.

Technische Informationen

