

TECHSPEC®

Saphirfenster mit AR-Beschichtung, 31,75 mm Durchmesser, 1 mm Dicke, VIS-NIR-Beschichtung



Produkt **#39-249** **3 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €167⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-24	€167,00 stückpreis
Stk. 25-50	€141,00 stückpreis
Stk. 51-99	€136,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Protective Window

Typ:

Crystal

Fenstertyp:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

28.58 **Freie Apertur CA (mm):**

31.75 ±0.25 **Durchmesser (mm):**

1.00 ±0.05 **Dicke (mm):**

≤3.5 **Parallelität (Bogenminuten):**

Protective as needed **Fase:**

≥90 **Freie Apertur (%):**

Fine Ground **Kanten:**

0.27 **Poisson-Zahl:**

435 **Elastizitätsmodul (GPa):**

1,900.00 **Knoop-Härte (kg/mm²):**

Optische Eigenschaften

MS-NIR (400-1000nm) **Beschichtung:**

Sapphire (Al₂O₃) **Substrat:**

1.77 **Brechungsindex (n_d):**

80-50 **Oberflächenqualität:**

72.24 **Abbe-Zahl (v_d):**

0.1 per Inch **Oberflächenrauheit (µm):**

0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis **Doppelbrechung (n_o-n_e):**

Random **Orientierung Achse:**

Beschichtungsspezifikation:
R_{avg} ≤0.25% @ 880nm
R_{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm
R_{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm

400 - 1000 **Wellenlängenbereich (nm):**

2λ (typical) **Oberflächenebenheit (P-V):**

Materialeigenschaften

3.97 **Dichte (g/cm³):**

5.4 (Parallel to C-Axis)
4.3 (Perpendicular to C-Axis) **Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C):**

Konformität mit Standards

[Konform](#) **RoHS 2015:**

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

[Konform](#) **Reach 235:**

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungs-komponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:





- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Produktdetails

- Extreme Oberflächenhärte und chemische Beständigkeit
- Transmittieren Wellenlängenbereiche vom UV bis zum mittleren IR
- Dünner und stabiler als Standardglasfenster
- Verfügbar mit Antireflexbeschichtung für 350 - 5000 nm

TECHSPEC® Saphirfenster werden aus einem Saphireinkristall gefertigt. Sie eignen sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie Lasersysteme, da sie eine extreme Oberflächenhärte, eine hohe Wärmeleitfähigkeit sowie eine hohe Dielektrizitätskonstante besitzen und beständig gegen übliche chemische Säuren und Basen sind. Saphir ist der zweithärteste Kristall nach dem Diamant. Aufgrund der strukturellen Festigkeit können Saphirfenster deutlich dünner gefertigt werden als Fenster aus anderen Materialien. Chemisch gesehen ist Saphir ein Einkristall aus Aluminiumoxid Al_2O_3 mit einem Transmissionsbereich von 0,33 - 5,5 μm , wenn das Fenster unbeschichtet ist. Die TECHSPEC® Saphirfenster sind mit Antireflexbeschichtungen für 350 - 5000 nm verfügbar, um die Transmission im sichtbaren, nahinfraroten und infraroten Bereich zu verbessern.

Technische Informationen



Beschichtungskurven

Kompatible Halterungen