

Doppelkonvexe Linse, 32 x 38 mm BW, Grade 1



Produkt **#94-800** AUSVERKAUF **2 In Stock**

-

1

+

€10^{,25}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€10,25 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Double-Convex Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):

32.00

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):

38.00

Produktdetails

- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
 - Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
 - Weitere Angebote finden Sie unter [Mega-Restposten: Optik](#)
- Doppelkonvexe Linsen (DCX-Linsen) besitzen zwei nach außen gekrümmte Flächen, eine positive Brennweite und werden zur 1:1-Bildgebung sowie in Systemen mit mehreren Elementen eingesetzt. .

Doppelkonvexe Linsen (DCX-Linsen) 30 – 34,9 mm in Versuchsqualität werden in verschiedenen Güteklassen angeboten. Linsen der Güte 1 sind Linsen aus optischem Standardglas, frei von sichtbaren Kratzern, Abplatzungen oder Oxidation. Die Kanten sind abgeschliffen. Linsen der Güte 2 sind Linsen aus nicht optischem Glas mit kleinen Abplatzungen, leichten Flecken oder anderen Mängeln.

Bitte beachten Sie: Die Spezifikationen für optische Komponenten in Versuchsqualität können bis zu 10 % von den Listenangaben abweichen. Außerdem stehen keine weiteren Informationen zur Verfügung als angegeben.

Technische Informationen

