

Doppelkonkave Linse, 32 mm Durchm. x -200 mm BW, Grade 2



Produkt **#53-113** AUSVERKAUF **20+ In Stock**

-

1

+

€11^{,25}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€11,25 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Double-Concave Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):

32.00

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):

-200.00

6.25	Blende:
0.08	Numerische Apertur NA:
Materialeigenschaften	
Grade 2	Qualität:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
 - Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
 - Weitere Angebote finden Sie unter [Mega-Restposten: Optik](#)
- Doppelkonkave (DCV-) Linsen haben zwei nach innen gekrümmte Flächen und damit eine negative Brennweite. Sie werden zur Bildverkleinerung und zur Lichtstreuung eingesetzt.

Doppelkonkave Linsen (DCV-Linsen) in Versuchsqualität werden in verschiedenen Güteklassen angeboten. Linsen der Güte 1 sind Linsen aus optischem Standardglas, frei von sichtbaren Kratzern, Abplatzungen oder Oxidation. Die Kanten sind abgeschliffen. Linsen der Güte 2 sind Linsen aus nicht optischem Glas mit kleinen Abplatzungen, leichten Flecken oder anderen Mängeln.

Bitte beachten Sie: Die Spezifikationen für optische Komponenten in Versuchsqualität können bis zu 10 % von den Listenangaben abweichen. Außerdem stehen keine weiteren Informationen zur Verfügung als angegeben.

Technische Informationen

