

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der Ci-Serie, 35 mm, f/16



35mm Focal Length

Produkt #85-338 3-4 TAGE

1

€215,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€215,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
41.00

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
16.1mm - 10.4°

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
22.1mm - 14.3°

Filtergewinde:

M30.5 x0.50 with required adapter #89-942
Max. Durchmesser (mm): 26.5
Gewicht (g): 45
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 12.0mm - 7.8°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0.18
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.009
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 22.1mm - 14.3°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 18.1mm - 11.7°
Frontgewinde: M25.5 x0.5 (Male)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 14.6mm - 9.4°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Durchmesser (mm): 26.50
Brennweite BW (mm): 35.00
Vergrößerung PMAG: 0.4
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/16
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 21.27
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 9.0mm - 5.9°
Hauptebene Objektseite (mm): 22.42
Hauptebene Bildseite (mm): -20.67
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 22.1mm - 14.3° Vertical: 16.6mm - 10.7° Diagonal: 27.7mm - 17.8°
Maximale Verzeichnung (%): 0.17
Position Austrittspupille (mm): -21.87
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

