

3,3X Makrozoomobjektiv (0,3X - 1X Vergrößerungsbereich)



Produkt **#56-524** **6 In Stock**

-

1

+

€783^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€783,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Macro Zoom Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

79.50

Länge (mm):

36.5

Max. Durchmesser (mm):

150.00

Gewicht (g):

Optische Eigenschaften

6.4 - 21.3mm	Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
3.3:1	Zoombereich:
90.00	Arbeitsabstand (mm):
f/4.5 - f/22	Blende (f/#):
VS	Wellenlängenbereich:

Sensor

2/3"	Max. Sensorgröße:
------	-------------------

Gewinde & Montage

M34 x0.50	Filtergewinde:
C-Mount	Mount:

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Zoombereich 3,3:1
 - Kompaktes C-Mount-Design
 - Feststellbarer, manueller Zoom, feststellbare Fokus- & Blendenregelung
- Das kompakte und hochauflösende Makrozoomobjektiv wurde für 2/3" Sensoren entwickelt und ist ideal für eine Vielzahl von Inspektionen und Testaufbauten geeignet. Durch die geringe Verzeichnung entstehen scharfe, kontraststarke Bilder über den kompletten Zoombereich. Mit dem 3,3:1 Zoombereich kann ein Bildfeld von 6,4 - 21,3 mm bei einem Arbeitsabstand von 90 mm erreicht werden. Feststellschrauben an manuellem Zoom sowie Blende und Fokus erlauben den Einsatz dieser Objektive in Umgebungen mit starken Vibrationen. Das Filtergewinde ermöglicht den Einsatz zusammen mit einer Vielzahl von Filtern und Polarisatoren. Typische Anwendungen: die Verwendung von Farbfiltern, um den Kontrast zu verstärken, die Verwendung von Polarisatoren, um Glanz zu beseitigen und die Verwendung von Neutraldichtefiltern, um die Transmission zu reduzieren.

Technische Informationen

