


34mm Durchmesser UV Langpassfilter



Produkt **#54-049** **AUSVERKAUF** **5 In Stock**

-

1

+

€14^{,95}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€14,95 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

UV Cut-Off Filter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

34.00 +0.0/-0.2	Durchmesser (mm):
2.00 ±0.2	Dicke (mm):

Optische Eigenschaften

390.00	Grenzwellenlänge (nm):
L-39	Glas-/Filternummer:
Hoya L-39	Substrat: ☐
AR Coating	Beschichtung:
Clear, Green Tint	Farbe:
80-50	Oberflächenqualität:
>80 (avg)	Transmission (%):
350 - 2200	Wellenlängenbereich (nm):
4 - 6λ	Oberflächenebenheit (P-V):

Umwelt & Haltbarkeit

-15 to 70	Betriebstemperatur (°C):
-----------	--------------------------

Konformität mit Standards


Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

Produktdetails

- Ideal für Anwendungen im UV-Bereich geeignet
- Optimal für die Verwendung mit Langpass- und Bandpassfiltern
- Verschiedene Abmessungen verfügbar

UV Filter werden gefasst mit standardmäßigen photographischen Filtergewinden angeboten. Ideal für Anwendungen bei denen UV-Licht gesperrt und sichtbares Licht transmittiert werden soll. Kann in Verbindung mit anderen Lanpass-/Kurzpassfiltern verwendet werden.

Technische Informationen



Kompatible Halterungen