

TECHSPEC[®]

T-Mount Fokussiertubus mit feinem Gewinde, 35 mm - 60 mm Länge



Produkt #52-300

KONTAKT

-

1

+

€126^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€126,00 stückpreis
Stk. 5-9	€111,60 stückpreis
Stk. 10-25	€103,10 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fine Focus Tube

Typ:

Extension Tube (Adjustable)

Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

35.0 - 60.0

Tubuslänge (mm):

48.0	Außendurchmesser (mm):
33.0	Freie Apertur CA (mm):
Gewinde & Montage	
M33 x0.5	Tubusgewinde:
T-Mount	Gewindeart:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

Produktdetails

- Innentubus mit feinem Gewinde für genaue Fokuseinstellung
 - Innengewinde sorgt für Streulichtreduzierung
 - Gerändelte Oberfläche an Seite mit Innengewinde sorgt für gute Griffigkeit
- TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde können zur präzisen Positionsverstellung von optischen Elementen im System verwendet werden. Diese Tuben haben einen Außentubus mit C-, S- oder T-Mount Gewinde an der einen Seite und einen Innentubus mit feinem Gewinde, der eine genaue Fokussierung ermöglicht. Der zweite Zylinder hat ein S-, C- oder T-Mount Innengewinde, einen gerändelten Ring am vorderen Ende und ein Gewinde im Inneren als Streulichtschutz. Feststellschrauben können genutzt werden, um die Verlängerungstubus-Position zu fixieren. TECHSPEC C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde werden mit mehreren Längen angeboten, um zu den verschiedensten Anwendungen zu passen.

Bitte beachten Sie: Kompatible Inbusschlüssel für die C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde ([#56-271](#), [#55-452](#) und [#58-637](#)) werden separat verkauft.

Technische Informationen

