

TECHSPEC[®]

Objektiv mit Festbrennweite der HPi-Serie, 35 mm, f/5,6



35mm FL HPi Series Lens

Produkt **#33-832** **20+ In Stock**

-

1

+

€560⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€560,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

HPi Series	Series:
Fixed Focal Length Lens	Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fixed	Blende:
	Länge (mm):

69.82	
39	Max. Durchmesser (mm):
39	Außendurchmesser (mm):
106	Gewicht (g):
4	Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):

Optische Eigenschaften

92.8mm - 22.9°	Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
Horizontal: 92mm - 22.7° Vertical: 68.6mm - 17.1° Diagonal: 116.1mm - 28.1°	Bildfeld bei max. Sensorformat:
92.8mm - 22.9°	Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
83.4mm - 20.7°	Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
17.60	Max. Bildkreis (mm):
0.013	Numerische Apertur NA, Objektseite:
7 (6)	Anzahl Elemente (Gruppen):
35.00	Brennweite BW (mm):
200 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
f/5.6	Blende (f/#):
λ/4 MgF ₂	Beschichtung:
λ/4 MgF ₂	Beschichtungsspezifikation:
36.51	Position Eintrittspupille (mm):
55.84	Hauptebene Objektseite (mm):
-19.37	Hauptebene Bildseite (mm):
0.41	Maximale Verzeichnung (%):
-62.56	Position Austrittspupille (mm):
200 - ∞	Optimiert für Arbeitsabstand (mm):
VIS	Wellenlängenbereich:

Sensor

1"	Optimiert für Sensorgröße:
1.1"	Max. Sensorgröße:
1.85	Pixel Size (µm):

Gewinde & Montage

M37 x 0.75 (Female)	Filtergewinde:
C-Mount	Mount:

Umwelt & Haltbarkeit

-20 to +60	Lagerungstemperatur (°C):
Industrial (Fixed Aperture with Simplified Mechanics)	Art der Stabilisierung:

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------

Produktdetails


- C-Mount-Objektive für bis zu 1,1“ Sensoren
- Bis zu 20 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
- Schlankere Version unserer Objektive der HP-Serie mit fester Blende
- 16 mm bis 50 mm Brennweite
- Auch **robuste Objektive (HPr)** verfügbar

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der HPI-Serie bieten die gleiche hohe Auflösung wie die TECHSPEC Objektive mit Festbrennweite der HP-Serie mit schlankerem Design. Der vereinfachte mechanische Aufbau ermöglicht eine kompaktere Größe bei gleichzeitiger Reduzierung von Kosten und Gewicht und ist daher ideal für OEM-Anwendungen. Mit einer großen Auswahl an Versionen mit fester Blende und einstellbarem Fokus bieten die Objektive der TECHSPEC HPI-Serie mit fester Brennweite die ideale Kombination aus Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität, die für industrielle Anwendungen erforderlich ist. Mengenrabatte auf Anfrage.


Edmund Optics hat eine Produktfamilie mit leistungsstarkem optischem Design (die HP-Familie) und mit drei kundenspezifischen optomechanischen Varianten für spezifische Anwendungen entwickelt. Diese Produktunterfamilien verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der HP-Serie und bieten die gleichen optischen Eigenschaften in einer Auswahl an optomechanischen Varianten, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden:

- **HP-Serie:** Verfügt über eine Fokuserretierung und verstellbare Blende. Dies ist die am besten einstellbare Version der HP-Serien und das typische hochwertige Objektiv für die industrielle Bildverarbeitung.
- **HPI-Serie:** Vereinfachte Mechanik, bestehend aus einer festen Blende und kompaktem Gehäuse. **Robuste Objektive für die Industrie** mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
- **HPr-Serie:** Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. **Stabilisierte Objektive** reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.


Technische Informationen




#33-832, 35mm f/5.6, HPI Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot



#33-832, 35mm f/5.6, HPI Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot




#33-832, 35mm f/5.6, HPI Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot



#33-832, 35mm f/5.6, HPI Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f5.6



#33-832, 35mm f/5.6, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f5.6



#33-832, 35mm f/5.6, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f5.6



#33-832, 35mm f/5.6, HPi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f5.6

Kompatible Kameras