


TECHSPEC<sup>®</sup>Rechtwinkliger Spiegel aus N-BK7, 35 mm, Protected-Gold-Beschichtung



Produkt **#65-845** 15 In Stock

-

1

+

€223<sup>,00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-5      | €223,00 stückpreis              |
| Stk. 6-25     | €178,00 stückpreis              |
| Stk. 26-49    | €167,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Right Angle Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

35.00

Länge Katheten (mm):

±0.1

Toleranz Größe (mm):

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Protective as needed | Fase:                  |
| 44.55 x 31.50        | Freie Apertur CA (mm): |
| 49.50                | Länge Hypotenuse (mm): |

Optische Eigenschaften

|                                                                                                                |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| N-BK7                                                                                                          | Substrat: □                           |
| 40-20                                                                                                          | Oberflächenqualität:                  |
| Beschichtungsspezifikation:<br>R <sub>avg</sub> >96% @ 700 - 2000nm<br>R <sub>avg</sub> >96% @ 2000 - 10,000nm |                                       |
| Protected Gold (700-10000nm)                                                                                   | Beschichtung:                         |
| Metal                                                                                                          | Art der Beschichtung:                 |
| ±2                                                                                                             | Winkeltoleranz (Bogenminuten):        |
| 0.7 - 10                                                                                                       | Wellenlängenbereich (µm):             |
| 700 - 10000                                                                                                    | Wellenlängenbereich (nm):             |
| 0.8 J/cm² @ 1064nm, 10ns                                                                                       | Zerstörschwelle, Referenz: □          |
| 1.25                                                                                                           | Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm: |
| 0.50                                                                                                           | Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:  |


Konformität mit Standards

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Konform  | RoHS 2015:              |
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |
| Konform  | Reach 247:              |

## Produktdetails

- Reflektiert Licht im Winkel von 90°
  - Ideal zur Systemausrichtung
  - Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber Beschichtungen verfügbar
- TECHSPEC® rechtwinklige Spiegel mit beschichteter Hypotenuse sind mit Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber Beschichtungen lieferbar. Rechtwinklige Spiegel reflektieren das einfallende Licht im Winkel von 90°, lassen sich einfach montieren und sind eine wichtige Komponente in vielen optischen Systemen. Diese Spiegel eignen sich ideal für Anwendungen bei denen eine präzise Ausrichtung und hohe Qualität erforderlich sind.

## Technische Informationen



## Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen

• Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie  
Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

---