


TECHSPEC® 35mm x 35mm, dichroitischer Filter für 45°, blau



Produkt #49-472 3-4 TAGE

- 1 + €110,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€110,00
Stk. 11+
€93,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
35.0 x 35.0

Einfallswinkel (°):
45.00

Grenzwellenlänge (nm):
510.00

Substrat: N-BK7
Länge (mm): 35.00
Beschichtung: Traditional Coated
Farbe: Blue
Reflexion (%) : R _{abs} = 50% @ 510nm R _{avg} > 98% @ 400 - 475nm
Reflexionswellenlänge (nm): 400 - 475
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 3.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.20
Transmission (%) : 90.00
Transmissionsbereich (nm): 530 - 800
Typ: Dichroic Filter
Breite (mm): 35.00
Wellenlängentoleranz (nm): ±15
Parallelität (Bogenminuten): <1
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Freie Apertur (%) : 90.00
Beschichtungsspezifikation: Surface 1: Multi-Layer Dichroic Surface 2: Single Layer MgF ₂
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 800
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform