


TECHSPEC[®] 35mm x 35mm, dichroitischer Filter für 45°, magenta



Produkt #66-250 20+ In Stock

-

1

+

€116^{,39}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€116,39 stückpreis
Stk. 11-25	€105,06 stückpreis
Stk. 26-49	€99,91 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Dichroic Filter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
35.0 x35.0	Größe (mm):
35.00	Länge (mm):
3.00 ±0.20	Dicke (mm):
35.00	Breite (mm):
<1	Parallelität (Bogenminuten):
±0.25	Toleranz Größe (mm):
90.00	Freie Apertur (%):
Optische Eigenschaften	
45.00	Einfallswinkel (°):
495.00	Grenzwellenlänge (nm):
605.00	Grenzwellenlänge (nm):
N-BK7	Substrat: ☐
Traditional Coated	Beschichtung:
Magenta	Farbe:
R _{abs} = 50% @ 495 & 605nm R _{avg} > 98% @ 400 - 465nm & 635 - 725nm	Reflexion (%):
400 - 465 & 635 & 725	Reflexionswellenlänge (nm):
60-40	Oberflächenqualität:
90.00	Transmission (%):
520 - 580	Transmissionsbereich (nm):
±15	Wellenlängentoleranz (nm):
Surface 1: Multi-Layer Dichroic Surface 2: Single Layer MgF ₂	Beschichtungsspezifikation:
400 - 725	Wellenlängenbereich (nm):
λ/4	Oberflächenebenheit (P-V):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

PRODUKTDDETAILS

- Reflektiert blaue, rote oder grüne Wellenlängen und transmittiert den Rest des sichtbaren Spektrums
- Ideal für die Farbseparation
- Präzise N-BK7 Substrate

Unsere reflektierenden dichroitischen Farbfilter sind für einen Einfallswinkel von 45° entwickelt und reflektieren entweder rotes, blaues oder grünes Licht während der Rest des sichtbaren Spektrums transmittiert wird. Die reflektierenden dichroitischen Filter von Edmund Optics® bieten eine bessere Leistung und hochwertigere Substrate als vergleichbare Farbfilter. Jeder Filter hat über 98% Reflexion im spezifizierten Farbbereich und über 90% Transmission im restlichen Bereich.

KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTE

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr

- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

KOMPATIBLE HALTERUNGEN

