


Siemenssternmatrix, 50 x 50 mm, 33 Sterne, 36 Abschnitte, Chrom auf Glas



Produkt **#58-834** **7 In Stock**

-

1

+

€449^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€449,00 stückpreis
Stk. 5+	€427,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

No	NIST-Zertifikat:
----	------------------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

2.00	Durchmesser Einzelstern (mm):
36.00	Zahl Sektoren:

33.00	Anzahl Sterne:
29.20 x 21.00	Mustergröße (mm):
50 x 50 ±0.1	Größe (mm):
1.50 ±0.05	Dicke (mm):

Optische Eigenschaften

High Reflective Chrome	Beschichtung:
2.86 - 57.5	Frequenz (lp/mm):
Float Glass	Substrat:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 223:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Detektion von Abberationen an verschiedenen Bildstellen

Unsere Siemenssternmatrix wurde entwickelt, um Fokusfehler und Astigmatismus an verschiedenen Bildstellen des bildgebenden Systems zu detektieren. Siemenssterne in der Mitte, den Ecken und entlang der Diagonalen des Sensors ermöglichen die Bestimmung der genauen Lage und Stärke der Fehler auf einfachste Weise. Siemenssterne der kleinen Matrix haben einen nicht aufgelösten Kern von 0,1 mm, Sterne der großen Matrix von 0,15 mm.