

TECHSPEC® Plankonvexe Linse (PCX), 35 mm D. x 35 mm BW, unbeschichtet



Produkt #37-824 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €40,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€40,00
Stk. 10+
€36,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
35.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

35.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 30.52
Beschichtung: Uncoated
Substrat: 
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 8.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.70
Radius R₁ (mm): 27.47
Freie Apertur CA (mm): 34
Blende: 1
Numerische Apertur NA: 0.50
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2500

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen