


TECHSPEC[®] Laserspiegelsubstrat, 38,1 x 25,4 mm



TECHSPEC[®] Laser Mirror Substrates

Produkt **#37-728** 20+ In Stock

-

1

+

€164^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€164,00 stückpreis
Stk. 11-25	€144,00 stückpreis
Stk. 26-50	€128,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Laser Mirror Substrate

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
<3	Parallelität (Bogenminuten):
85	Freie Apertur (%):
Commercial Polish	Rückseite:
38.1 x25.4 +0.00/-0.10	Größe (mm):
6.35 ±0.20	Dicke (mm):
32.39 x21.59	Freie Apertur CA (mm):
Ground, protective bevel as needed	Kanten:
Optische Eigenschaften	
10-5	Oberflächenqualität:
λ/10	Oberflächenebenheit (P-V):
Uncoated	Beschichtung:
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 209:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Oberflächenebenheit λ/10 und Oberflächenqualität 10-5
 - Hochwertige Quarzglassubstrate
 - Zollgrößen mit runden oder rechteckigen Geometrien
 - [Unbeschichtete Laserfenstersubstrate](#) sind ebenfalls verfügbar
- TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate werden aus hochwertigem Quarzglas hergestellt und sind für den Einsatz mit Hochleistungslaserquellen konzipiert. Diese Spiegel zeichnen sich durch hervorragende Oberflächenspezifikationen wie einer Oberflächenebenheit von λ/10 und einer Oberflächenqualität von 10-5 aus. Damit sollen Leistungsminderungen aufgrund von Oberflächenfehlern minimiert werden. Aufgrund der hohen Oberflächenqualität dieser Spiegelrohlinge sind diese auch ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Intra-Cavity-Laseranwendungen. TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate sind in Standardgrößen in Zoll erhältlich, entweder mit kreisförmigen oder rechteckigen Geometrien. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Ihre Anwendung ein Laserspiegelsubstrat in kundenspezifischer Größe erfordert.

KOMPATIBLE HALTERUNGEN