

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linse, 35 mm D. x 70 mm Bw, unbeschichtet



Produkt #32-879 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€42,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€42,50

Stk. 10+

€38,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
35.00 +0.0/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

67.48
Effektive Brennweite EFL (mm): 70.00
Beschichtung: Uncoated
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 7.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 3.12
Radius R ₁ =R ₂ (mm): 71.08
Freie Apertur CA (mm): 34.00
Blende: 2.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.25
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform