


PCX-Linse aus Kalziumfluorid (CaF₂) von ISP Optics, 38,1 mm Durchmesser x 200 mm BW, unbeschichtet | CF-PX-38-200

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Produkt **#24-809** AUSVERKAUF **1 In Stock**

-

1

+

€261⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€261,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:	
Plano-Convex Lens	
Modellnummer:	
CF-PX-38-200	

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):

38.10 +0.00/-0.13	
<3	Zentrierung (Bogenminuten):
4.30 ±0.20	Mittendicke CT (mm):
4.30	Randdicke ET (mm):
34.29	Freie Apertur CA (mm):
Protective as needed	Fase:

Optische Eigenschaften	
200.00 @5µm	Effektive Brennweite EFL (mm):
Uncoated	Beschichtung:
Calcium Fluoride (CaF ₂)	Substrat: ☐
60-40	Oberflächenqualität:
λ	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
±2	Toleranz Brennweite (%):
79.98	Radius R ₁ (mm):
5.25	Blende:
0.10	Numerische Apertur NA:
300 - 8000	Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:

Produktdetails

- Mehr als 90% Transmission von 0,35 - 7 µm
- Geringer Brechungsindex
- Ideal für Integration in IR-Systeme

Plankonvexe Linsen (PCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics bieten mehr als 90% Transmission von 350 nm bis 7 µm und haben einen niedrigen Brechungsindex, sodass sie auch ohne Antireflexionsbeschichtung eingesetzt werden können. Kalziumfluorid hat eine hohe Laserzerstörschwelle und geringe Spannungsdoppelbrechung. Die Linsen können in rauen Umgebungen und unter schwierigen Umweltbedingungen verwendet werden, da Kalziumfluorid eine geringe Löslichkeit und hohe Härte verglichen mit anderen Substraten auf Fluoridbasis besitzt. Die plankonvexen Linsen (PCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics sind ideal für anspruchsvollste Anwendungen geeignet, bei denen eine hervorragende Abbildungsleistung vom sichtbaren Bereich bis zum mittleren Infrarotspektrum benötigt wird.

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem [Wissens-Zentrum](#) finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine [E-Mail](#) oder [chatten Sie](#) mit unserem technischen Support.



Werkzeuge zur Handhabung von Komponenten