

Meniskuslinse aus Germanium (Ge) von ISP Optics, 38,1 mm Durchmesser x 200 mm BW, unbeschichtet | GE-PM-38-200

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Produkt #24-836 3-4 Tage

- 1 +

€556,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€556,00

Stk. 6+
€444,80

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
38.10 +0.00/-0.13

Effektive Brennweite EFL (mm):
200.00 @ 10.6µm

Substrat: Germanium (Ge)
Blende: 5.25
Numerische Apertur NA: 0.10
Beschichtung: Uncoated
Typ: Meniscus Lens
Wellenlängenbereich (nm): 2000 - 14000
Mittendicke CT (mm): 4.50 ±0.20
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Freie Apertur (%): 90
Freie Apertur CA (mm): 34.29
Randdicke ET (mm): 4.20
Toleranz Brennweite (%): ±2
Modellnummer: GE-PM-38-200
Radius R₁ (mm): 290.40
Radius R₂ (mm): 199.07
Oberflächenqualität: 60-40
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 10,6 µm: λ/20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen