

TECHSPEC[®] λ /10-Spiegel, 38,1 mm D., Protected-Gold-Beschichtung



Produkt **#39-214** **5 In Stock**

-

1

+

€232^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€232,00 stückpreis
Stk. 6-25	€185,00 stückpreis
Stk. 26-49	€174,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Flat Mirror	Typ:
-------------	------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

38.10 +0.00/-0.10	Durchmesser (mm):
Commercial Polish	Rückseite:

	Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.10	
	Fase:
Protective as needed	
	Freie Apertur (%):
90	
	Kanten:
Ground	
	Parallelität (Bogensekunden):
<180	
	Dicke (mm):
6.35 ±0.20	

Optische Eigenschaften	
	Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10	
	Substrat: ☐
Fused Silica (Corning 7980)	
	Oberflächenqualität:
20-10	
	Beschichtungsspezifikation:
R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	
	Beschichtung:
Protected Gold (700-10000nm)	
	Art der Beschichtung:
Metal	
	Wellenlängenbereich (µm):
0.7 - 10	
	Wellenlängenbereich (nm):
700 - 10000	
	Zerstörschwelle, Referenz: ☐
0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns	

Konformität mit Standards	
	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	Reach 247:
Konform	

Produktdetails

- Präzises Quarzglassubstrat
- Verschiedene Größen und Beschichtungen
- Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient

Unsere TECHSPEC® λ/10-Oberflächenspiegel sind ideal für anspruchsvolle Strahlumlenkungen und Reflexionen im VIS- und IR-Bereich geeignet. Die Spiegel bestehen aus einem präzisen Quarzglassubstrat, haben einen geringen thermischen Ausdehnungskoeffizienten und sind extrem haltbar und abriebfest. Die präzisen Spiegel sind in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Beschichtungen verfügbar, z. B. Enhanced Aluminium, Protected Gold, Protected Silber und UV Enhanced Silber. Die Beschichtungen sorgen für eine einfachere Handhabung der Komponenten, längere Haltbarkeit der Metallschichten und sie bieten Schutz vor Oxidation mit minimalem Einfluss auf die Reflexion. TECHSPEC® λ/10-Oberflächenspiegel sind ideal für eine Vielzahl von optischen und photonischen Anwendungen, einschließlich biotechnologischer Instrumente wie DNA-Sequenzierer und Polymerase-Kettenreaktion-Testplattformen (PCR-Tests).

Bitte beachten Sie: Die Oberflächenebenheit wird vor der Beschichtung gemessen.

Die präzisen Spiegel können in vielen Optik- und Photonik-Anwendungen eingesetzt werden, z. B. in Biotechnik-Geräten wie DNA-Sequenzierern und bei der Polymerase-Kettenreaktion.

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Kompatible Halterungen