

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #33-676 3-4 TAGE



1



€380,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€380,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
38.08

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
42.4mm - 9.6°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: 58.3mm - 13.2°
Filtergewinde: M25.5 x0.50 with adapter #89-941
Max. Durchmesser (mm): 30
Außendurchmesser (mm): 30
Gewicht (g): 51
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 31.7mm - 7.2°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0148
Anzahl Elemente (Gruppen): 8 (7)
Hinweis: Separate driver not included. Electronic development kit #17-123 recommended. When using a Maxim driver board (#12-247, #12-248, or #17-172) the jumper at ST2 must be removed before use to ensure optimal performance and product lifetime. Watch this video for more information.
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 47.7mm - 10.8°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 38.4mm - 8.7°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 35.00
Vergrößerung PMAG: 0.169
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 225 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f#): f/5
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 25.16
Hauptebene Objektseite (mm): 25.08
Hauptebene Bildseite (mm): -21.66
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 53mm - 14° Vertical: 39.7mm - 10.5° Diagonal: 66.4mm - 17.5°
Maximale Verzeichnung (%): -0.01
Modell mit integrierter Flüssiglinse: Corning® Varioptic® A-39N0
Position Austrittspupille (mm): -21.58
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

