

TECHSPEC[®]Objektiv mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie, 35 mm, f/5



Produkt **#33-676** **7 In Stock**

-

1

+

€380^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€380,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Series:

LL Cx Series	
	Hinweis: Separate driver not included. Electronic development kit #28-773 recommended. When using a Maxim driver board (#12-247, #12-248, or #17-172) the jumper at ST2 must be removed before use to ensure optimal performance and product lifetime. Watch this video for more information.
	Typ: Fixed Focal Length Lens
	Modell mit integrierter Flüssiglinse: Corning® Varioptic® A-39N0
	Objektivtyp: Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically
	Spezieller Objektivtyp: Liquid Lens Focusable
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
	Blende: Fixed
	Länge (mm): 38.08
	Max. Durchmesser (mm): 30
	Außendurchmesser (mm): 30
	Gewicht (g): 51
	Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Optische Eigenschaften	
	Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 53mm - 14° Vertical: 39.7mm - 10.5° Diagonal: 66.4mm - 17.5°
	Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: 58.3mm - 13.2°
	Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 47.7mm - 10.8°
	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor: 42.4mm - 9.6°
	Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 38.4mm - 8.7°
	Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 31.7mm - 7.2°
	Max. Bildkreis (mm): 11.00
	Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0148
	Anzahl Elemente (Gruppen): 8 (7)
	Brennweite BW (mm): 35.00
	Arbeitsabstand (mm): 225 - ∞
	Blende (f/#): f/5
	Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
	Position Eintrittspupille (mm): 25.16
	Hauptebene Objektseite (mm): 25.08
	Hauptebene Bildseite (mm): -21.66
	Maximale Verzeichnung (%): -0.01
	Position Austrittspupille (mm): -21.58
	Wellenlängenbereich: VIS
Sensor	
	Max. Sensorgröße:

2/3"	Pixel Size (µm):
2.74	
Gewinde & Montage	
M25.5 x 0.50 (Male)	Filtergewinde:
#89-941 (Required)	Filtergewindeadapter:
C-Mount	Mount:
Umwelt & Haltbarkeit	
-20 to +60	Lagerungstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- C-Mount-Objektive für bis zu ¾" Sensoren
 - Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
 - Flüssiglinse bietet dynamischen Autofokus
 - 12 mm bis 50 mm Brennweite
- TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie sind mit einer integrierten Flüssiglinse ausgestattet, die eine schnelle Autofokussierung bietet. Die Kombination unseres hochauflösenden optischen Designs mit einer Flüssiglinse ermöglicht einen schnellen elektronischen Fokus mit hervorragender Bildqualität. Das C-Mount-Design vereinfacht die Integration in Bildverarbeitungs- und [Fertigungsautomationsanwendungen](#). Die TECHSPEC® Bildverarbeitungsobjektive mit Flüssiglinse der Cx-Serie besitzen ein 3-teiliges Gehäuse, das einfachen Zugang zur integrierten Flüssiglinse bietet und deren Austausch erleichtert. Für weitere Dokumentationsunterlagen oder Fragen zur Montage und Konstruktionsunterstützung lesen Sie bitte unsere Kurz- und Bedienungsanleitungen oder wenden Sie sich an den technischen Support.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb sind Treiber und Software erforderlich, die separat gekauft werden müssen, sofern die Kamera selber keine Möglichkeit zur Einstellung der Flüssiglinse besitzt. Verschiedene Treiber und Software sind inklusive beim Entwicklungskit [#17-123](#). Wenn keine Software benötigt wird, können die Treiber auch einzeln erworben werden ([#12-247](#) oder [#12-248](#)).

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie sind auch als [TECHSPEC® Cx-Objektive ohne Flüssiglinse](#) verfügbar. Dieses eigenständige modulare 3-teilige Design ohne Flüssiglinse ermöglicht die Integration von anderem Zubehör wie Filterhaltern und Blenden. Zusätzliches Zubehör für Cx-Objektive ist separat erhältlich.

Edmund Optics® hat eine Familie leistungsstarker Objektive (die C-Serien-Familie) kreiert und 6 auf den Kundenbedarf zugeschnittene optomechanische Lösungen, die auf bestimmte Anwendungen abzielen, entwickelt. Die Objektiv-Untergruppen verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der C-Serie und liefern daher die gleiche optische Leistung, jedoch mit einer Vielzahl optomechanischer Lösungen, um Ihre anwendungsbedingten Anforderungen zu erfüllen:

- C-Serie:** Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieser Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive zur Bildverarbeitung verwendet. Auch mit einer [breitbandigen VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung \(BBAR\)](#) erhältlich.
- CI-Serie:** Vereinfachte Mechanik mit fester Blende und kompaktem Gehäuse. [Robuste Objektive für die Industrie](#) mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
- Cr-Serie:** Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. [Stabilisierte Objektive](#) reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.
- Cx-Serie:** Modulare, flexible Mechaniken machen es möglich die Linsen auseinander zu nehmen, um Zubehör wie Flüssiglinsen, Blenden, etc. einzubauen.
- Cx-Flüssiglinsen-Serie: Ausgestattet mit einer integrierten Flüssiglinse für schnellen Autofokus.
- Cw-Serie:** [Wasserdichte Versionen](#), erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7 und IPX9K.