

TECHSPEC[®]Objektiv mit Festbrennweite der Cw-Serie, 35 mm, f/5,6



35mm Focal Length



Produkt **#15-658** **KONTAKT**

-

1

+

€331^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€331,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Cw Series



Series:

C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x2mm


Hinweis:

Fixed Focal Length Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Fixed	Blende:
59.68	Länge (mm):
41.82	Max. Durchmesser (mm):
42	Außendurchmesser (mm):
1.82	Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
40.50	Durchmesser (mm):
Optische Eigenschaften	
22.1mm - 14.3°	Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
Horizontal: 14.3° Vertical: 10.8° Diagonal: 17.8°	Bildfeld bei max. Sensorformat:
14.3°	Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
11.7°	Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
10.4°	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
9.4°	Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
7.8°	Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
5.9°	Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
11.00	Max. Bildkreis (mm):
0.0229	Numerische Apertur NA, Objektseite:
7 (6)	Anzahl Elemente (Gruppen):
35.00	Brennweite BW (mm):
100 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
f/5.6	Blende (f/#):
425 - 675nm BBAR	Beschichtung:
425 - 675nm BBAR	Beschichtungsspezifikation:
24.65	Position Eintrittspupille (mm):
25.81	Hauptebene Objektseite (mm):
-20.67	Hauptebene Bildseite (mm):
0.17	Maximale Verzeichnung (%):
-21.87	Position Austrittspupille (mm):
VS	Wellenlängenbereich:
Sensor	
2/3"	Max. Sensorgröße:
2.74	Pixel Size (µm):
Gewinde & Montage	
M34.0 x 0.50 (Female)	Filtergewinde:
	Mount:


- **C-Serie:** Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieser Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive zur Bildverarbeitung verwendet. Auch mit einer breitbandigen VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung (BBAR) erhältlich.
- **Ci-Serie:** Vereinfachte Mechanik mit fester Blende und kompaktem Gehäuse. **Robuste Objektive für die Industrie** mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
- **Cr-Serie:** Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. **Stabilisierte Objektive** reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.
- **Cx-Serie:** Modulare, flexible Mechaniken machen es möglich die Objektive auseinanderzubauen, um Zubehör wie Flüssiglinsen, Blenden, etc. einzusetzen.
- **Cx-Flüssiglinsen-Serie** : Ausgestattet mit einer integrierten Flüssiglinsse für schnellen Autofokus.
- Cw-Serie: **Wasserdichte Versionen**, erfüllen den IEC-Eindringsschutzgrad IPX7 und IPX9K.




#15-658, 35mm, f/5.6 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot




#15-658, 35mm, f/5.6 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot




#15-658, 35mm, f/5.6 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f5.6



#15-658, 35mm, f/5.6 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f5.6



#15-658, 35mm, f/5.6 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f5.6



#15-658, 35mm, f/5.6 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f5.6