

TECHSPEC®

25,4 mm D. x 150 mm Brennweite, plankonvexe Linse (PCX) mit geschwärzten Rand und VIS 0° Beschichtung



Produkt #38-323-INK KONTAKT

Andere Beschichtungen

1 **€51,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€51,50
Stk. 10+
€46,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben



Durchmesser (mm): 25.40 ±0.025
Effektive Brennweite EFL (mm): 150.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 148.02
Beschichtung: VS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 3.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.95
Radius R₁ (mm): 77.52
Freie Apertur CA (mm): 24.4
Blende: 5.91
Numerische Apertur NA: 0.08
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen