

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 35 mm



35mm Focal Length, #86-573



Produkt #86-573 Lagernd

- 1 +

€575,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€575,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
70.97

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
41.4mm - 10.4°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

57.0mm - 14.3°
Filtergewinde: M37 x0.75 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 48.1
Außendurchmesser (mm): 48.1
Gewicht (g): 226
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 31.0mm - 7.8°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 1.06
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 83.4mm - 20.7°
Max. Bildkreis (mm): 17.60
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0402
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 92.8mm - 22.9°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 92.8mm - 22.9°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 46.6mm - 11.7°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 37.5mm - 9.5°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 35.00
Vergrößerung PMAQ: 0.155
Max. Sensorgröße: 1.1"
Arbeitsabstand (mm): 200 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.8 - f/16
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 36.78
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 23.2mm - 5.9°
Hauptebene Objektseite (mm): 55.84
Hauptebene Bildseite (mm): -19.36
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 92mm - 22.7° Vertical: 68.6mm - 17.1° Diagonal: 116.1mm - 28.1°
Maximale Verzeichnung (%): 0.47
Maximale Länge (mm): 65.8
Minimale Länge (mm): 60
Position Austrittspupille (mm): -61.22
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
