

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der LH-Serie, 35 mm, F-Mount



#13-808: 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens

Produkt #13-808 3-4 TAGE

- 1 + **€2.615,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.615,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
146.80

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
51.8mm - 10.5°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
71.3mm - 14.4°

Filtergewinde:

M72 x0.75
Max. Durchmesser (mm): 75
Gewicht (g): 1029
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 104.2mm - 20.9°
Max. Bildkreis (mm): 43.30
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0211
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 312.5mm - 57.8°
Horizontales Bildfeld, 35 mm Sensor: 312.5mm - 57.8°
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor: 142.0mm - 28.2°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 115.9mm - 23.2°
Anzahl Elemente (Gruppen): 11 (9)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 58.3mm - 11.8°
Optimiert für Sensorgröße: APS-H
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 35.00
Vergrößerung PMAG: 0.123
Max. Sensorgröße: 35mm (Full Frame)
Arbeitsabstand (mm): 250 - ∞
Mount: F-Mount
Blende (f/#): f/2.8 - f/22
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 42.53
Hauptebene Objektseite (mm): 67.29
Hauptebene Bildseite (mm): 27.29
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 302.7mm - 55.8° Vertical: 220.4mm - 42.2° Diagonal: 392.1mm - 68.5°
Maximale Verzeichnung (%): -9.12
Horizontales Bildfeld, APS-H Sensor: 247.3mm - 47.3°
Horizontales Bildfeld, APS-C Sensor: 185.9mm - 36.4°
Position Austrittspupille (mm): -57.22
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Very High Performance Lens

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

