


TECHSPEC® Rechtwinkliger Spiegel aus N-BK7, 35 mm, Protected-Silber-Beschichtung



Produkt **#89-632** ☐ Lagernd

- 1 + **€182,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€182,50
Stk. 6+
€146,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Oberflächenqualität:
40-20

Länge Katheten (mm): 35.00
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±2
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur CA (mm): 44.55 x 31.50
Länge Hypotenuse (mm): 49.50
Typ: Right Angle Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.45 - 10
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.5 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform