

**TECHSPEC®  $\lambda/10$ -Spiegel, 35 x 35 mm, UV-Enhanced-Aluminium-Beschichtung**



Produkt **#84-424** ☐ Lagernd

1  **€134,00**

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-5                        |
| €134,00                         |
| Stk. 6+                         |
| €107,50                         |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



**Oberflächenebenheit (P-V):**  
 $\lambda/10$  (measured before coating)

**Substrat:** ☐  
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

**Rückseite:**  
Commercial Polish

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>20-10                                                                             |
| <b>Größe (mm):</b><br>35.0 x 35.0                                                                                |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>+0.0/-0.20                                                                        |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> >89% @ 250 - 450nm<br>R <sub>avg</sub> >85% @ 250 - 700nm |
| <b>Beschichtung:</b><br>Enhanced Aluminum (250-700nm)                                                            |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Metal                                                                            |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                                       |
| <b>Freie Apertur (%)</b> :<br>90                                                                                 |
| <b>Kanten:</b><br>Ground                                                                                         |
| <b>Parallelität (Bogensekunden):</b><br>30                                                                       |
| <b>Dicke (mm):</b><br>5.00 ±0.20                                                                                 |
| <b>Typ:</b><br>Flat Mirror                                                                                       |
| <b>Wellenlängenbereich (µm):</b><br>0.25 - 0.7                                                                   |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>250 - 700                                                                    |
| <b>Länge (mm):</b><br>35.00                                                                                      |
| <b>Breite (mm):</b><br>35.00                                                                                     |
| <b>Zerstörschwelle, Referenz:</b> <input type="checkbox"/><br>0.5 J/cm <sup>2</sup> @ 355nm, 10ns                |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |