


360° Gradbogen, 19mm Durchmesser, Okularstrichplatte



Produkt **#62-055** **KONTAKT**

-

1

+

€179^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€179,00 stückpreis
Stk. 5+	€171,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

No	NIST-Zertifikat:
----	------------------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

19.00 +0.0/-0.1	Durchmesser (mm):
±3	Gesamtgenauigkeit (µm):

1.50 ±0.1	Dicke (mm):
0.012	Linienbreite (mm):
0.1	Zentrierung (mm):
±0.003	Toleranz Linienbreite (mm):

Optische Eigenschaften

B270	Substrat: ☐
------	------------------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 209:

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------

Produktdetails

- Bieten eine stabile Plattform für Experimente und Testkonfigurationen
 - 1/4-20 TPI- oder M6-Gewindebohrungen für vielseitige Montagemöglichkeiten verfügbar
 - Schwarz eloxiertes Aluminium
- Strichplatten sind Scheiben aus klarem Glas mit Skala oder Muster, die in Mikroskopokulare an die Position der reelen Bildebene eingesetzt werden. Hier liegt das Zwischenbild des Objektes (erzeugt vom Mikroskopobjektiv). Wenn die Strichplatte hier positioniert wird, werden Muster und Bild überlagert und liegen beide im Fokus. Diese Strichplatten sind alle für eine Objektivvergrößerung von 1Xgedacht.
- Die Strichplatten haben in Abständen von einem Grad eine Einteilung, jede zehnte Einteilung ist beschriftet und alle 5° gibt es einen halblangen Strich. Gesamtes Muster hat 10mm Durchmesser.