

Feststellbare Irisblende, Lamellen aus brüniertem Stahl, max. Apertur 37 mm




Photo shows #29-889



Produkt **#29-890** **4 In Stock**

-

1

+

€99^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€99,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Unmounted	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
37.0	Max. Apertur (mm):
	Außendurchmesser (mm):

53.0	
Aufbau: Anodized Aluminum Alloy, Burnished Spring Steel Leaves	
3.00	Durchmesser Verstellhebel (mm):
13.00	Länge Verstellhebel (mm):
16.00	Anzahl Lamellen:
6.00	Dicke (mm):

Optische Eigenschaften	
2.5 Typical	Min. Apertur (mm):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Feststellbare Blenden widerstehen Stößen und Vibrationen
- Korrosionsresistentes Gehäuse, hohe Hitzebeständigkeit
- Lamellen aus brüniertem Federstahl mit AR-Beschichtung (AR = Antireflexion)

Die feststellbaren, hochqualitativen Irisblenden widerstehen Stößen und Vibrationen, da über einen Hebel die Blendenöffnung fixiert werden kann. Bei diesen Blenden werden hochqualitative Materialien mit den höchsten Fertigungsstandards kombiniert. So wird garantiert, dass die Blenden auch unter den extremsten Bedingungen zuverlässig funktionieren. Die Blenden sind in üblichen Durchmessern zwischen 12 und 53 mm verfügbar und bieten maximale Aperturen bis zu 37 mm und minimale Aperturen bis 0,5 mm. Die feststellbaren Blenden der hochqualitativen Irisblendenserie werden aus einer korrosionsresistenten, schwarz eloxierten Aluminiumlegierung mit matter Oberfläche hergestellt.

Bei speziellen OEM-Anfragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungsingenieur*innen.

Bitte beachten Sie: Gehäuse für die Irisblenden werden separat verkauft.