

UV-Stablampe zur Aushärtung, 395 nm (Set)



Produkt **#20-617** 2 In Stock

-

1

+

€1.265⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.265,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
	Inhalt des Sets:
1 x UV Curing Pen	
1 x Li-ion Battery Charger & USB Cable	
2 x Rechargeable Li-ion Batteries	
1 x UV Protective Glasses	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
	Größe (mm):
25mm Dia. x 146mm Length	

Optische Eigenschaften	
Wellenlänge (nm):	395.00
Strahldurchmesser (mm):	7 @ 5mm WD 10 @ 20mm WD
Arbeitsabstand (mm):	5 - 20
Bestrahlungsstärke (W/cm²):	2
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Spannungsversorgung:	1 x Li-ion Battery (Included)
Konformität mit Standards	
Konformitätszertifikat:	Anzeigen

Produktdetails

- Bis zu 5,5 W/cm² UV-Bestrahlungsstärke
 - Zentralwellenlängen 365 und 395 nm
 - Verfügbar mit Kabel oder kabellos
- Die handlichen LED-Lichtquellen zur UV-Aushärtung bieten verschiedene Ausgangsleistungen und Strahldurchmesser und können so ideal für verschiedenste Anwendungen eingesetzt werden. Die UV-Lampen #17-319 und #20-617 sind kabellose und batteriebetriebene Lampen, die bis zu 2 W/cm² UV-Bestrahlungsstärke bieten. Die Batterielebensdauer beträgt 2 Stunden. Die UV-Lampen #26-821 und #12-679 sind kabelgebundene Lampen, die eine einstellbare UV-Bestrahlungsstärke bis 1,4 W/cm² bzw. 5,5 W/cm² bieten. Die kabelgebundenen Lampen können über einen Knopf an der Lampe oder über einen mitgelieferten Fußschalter bedient werden. Die handlichen LED-Lichtquellen sind ideal geeignet für die UV-Aushärtung, die Sterilisierung oder die Fluoreszenz von gefärbten Kolloiden in Laboren.
- Bitte beachten Sie:** Aufgrund der hohen Leistung der UV-Lampe #12-679 empfehlen wir die Verwendung von UV-Schutzbrillen während der Arbeit. Sprechen Sie mit Ihrem Sicherheitsbeauftragten über die Auswahl der richtigen Schutzbrille.