

Meniskuslinse aus Germanium (Ge) von ISP Optics, 38,1 mm Durchmesser x 127 mm BW, unbeschichtet | GE-PM-38-127

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Produkt #24-835 3-4 Tage

- 1 + **€556,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€556,00
Stk. 6+
€444,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
38.10 +0.00/-0.13

Effektive Brennweite EFL (mm):
127.00 @ 10.6µm

Substrat:  Germanium (Ge)
Blende: 3.33
Numerische Apertur NA: 0.15
Beschichtung: Uncoated
Typ: Meniscus Lens
Wellenlängenbereich (nm): 2000 - 14000
Mittendicke CT (mm): 4.50 ±0.20
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Freie Apertur (%): 90
Freie Apertur CA (mm): 34.29
Randdicke ET (mm): 4.00
Toleranz Brennweite (%): ±2
Modellnummer: GE-PM-38-127
Radius R₁ (mm): 187.07
Radius R₂ (mm): 127.35
Oberflächenqualität: 60-40
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 10,6 µm: λ/20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen