

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Corning® Varioptic® Entwickler-Kit fokussierbare Flüssiglins, 3,9 mm freie Apertur, NIR-Beschichtung



3.9mm CA, NIR Coated, Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens Development Kit



Produkt #19-358 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 +

€543,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€543,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
15.50 (packaged lens, 13.00 bare lens)

Beschichtung:
NIR

Typ: Development Kit
Freie Apertur CA (mm): 3.9
Inhalt des Sets: Corning® Varioptic® A-39N1 Lens (without cable) A-39N1-P04 Lens (with bent flex cable) Maxim MAX14574 Driver Board (with 4 pin connector and 6 pin connector for thermistor populated 6 pin FPC) USB-MFlexiboard (with 4 and 6 pin connector and USB compatibility) M4 thread holder for lens Bent Flex Cable FPC-A-04 Control Software Documentation Package
Fokusbereich: -5 to +15 diopter
Modellnummer: D-A-39N1
Betriebstemperatur (°C): -20 to +60
Lagerungstemperatur (°C): -40 to +85
Dicke (mm): 5.20 (packaged lens, 4.00 bare lens)
Transmission (%): 96 @ 850nm (typical)
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS: 50nm
Typische Anwendungen: Industrial vision, medical imaging cameras, optical equipment, & biometric devices requiring a large clear aperture operating in the NIR

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
