

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linse, 3 mm D. x 3 mm BW, NIR-I-Beschichtung



Produkt #49-451 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 + €62,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€62,50
Stk. 10+
€56,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
3.00 +0.0/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

2.21
Effektive Brennweite EFL (mm): 3.00
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-SF5
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): 30-45, typical
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.30
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.64
Radius R₁–R₂ (mm): 3.50
Freie Apertur CA (mm): 2.5
Blende: 1.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Numerische Apertur NA: 0.50
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform