

Plankonvexe Linse, 3 mm Durchm. x 9 mm BW, Commercial Grade



Produkt **#23-058** AUSVERKAUF **20+ In Stock**
☐ [Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€20^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€20,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Plano-Convex Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

3.00 +0.00/-0.10	Durchmesser (mm):
6.00	Zentrierung (Bogenminuten):
	Mittendicke CT (mm):

1.50	
	Randdicke ET (mm):
1.25	
	Freie Apertur CA (mm):
≥2.55	
Optische Eigenschaften	
	Effektive Brennweite EFL (mm):
9.00	
	Hintere Brennweite BFL (mm):
8.01	
	Beschichtung:
Uncoated	
	Substrat: ☐
N-BK7	
	Toleranz Brennweite (%):
±1	
	Radius R ₁ (mm):
4.65	
	Blende:
3.00	
	Numerische Apertur NA:
0.17	
Konformität mit Standards	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

- Standardisierte Größen und Spezifikationen
 - Auch mit **MgF₂-Beschichtung** lieferbar
 - Weitere Optionen finden Sie unter **Plankonvexe (PCX) Linsen in Präzisionsqualität**
- Plankovexe Linsen (PCX) Linsen haben eine plane und eine nach außen gekrümmte Fläche und somit eine positive Brennweite. Sie eignen sich ideal zur Sammlung und Fokussierung von Licht in Bildverarbeitungsanwendungen. Sie eignen sich auch für eine Vielzahl von Emitter-Detektor-, Laser- und faseroptischen Anwendungen.
- Unbeschichtete, plankonvexe (PCX) Linsen in Standardqualität sind zu einem günstigen Preis erhältlich.

Technische Informationen

