

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linse, 3 mm D. x 9 mm BW, unbeschichtet



Produkt #45-131 Lagernd
Andere Beschichtungen

1 €50,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€50,00
Stk. 10+
€45,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
3.00 +0.0/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

8.46
Effektive Brennweite EFL (mm): 9.00
Beschichtung: Uncoated
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 1.60
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.35
Radius R ₁ =R ₂ (mm): 9.02
Freie Apertur CA (mm): 2.5
Blende: 3.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.17
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform